



Anleitung:

Dieses PDF ist im Maßstab 1:2 gezeichnet.
 Drucken Sie es gekachelt mit 200% Größe aus und setzen / kleben Sie die Blätter auf einem Karton in Größe 1:1 wieder zusammen.
 Dann mit einem Cutter die Außenkontur ausschneiden, die Schablone muss dann genau in das Stauraumfach passen.

			Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mK		Oberflächenbearbeitung:		Maßstab: 1:5	
			Oberflächenangaben nach DIN ISO 1312		Werkstoff/ Halbzeug: AlMg3 ENAW-5754 EN573-3			
			Datum		Name		Artikelnummer:	
			Bearb.: 03.12.22		P.Baudisch		33-0125	
			Gepr.: 03.12.22		P.Baudisch		Index 1.0	
Maß			Passung		Abmaße		Benennung:	
PebaQ GmbH			Im Gewerbegebiet 9		www.pebaq.com		Testschablone Grillauszug für Morelo 85L	
73116 Wäscheneuren			query@pebaq.com		PebaQ		Matchcode BBS	
							Blatt 1/2	
							zuletzt gespeichert: bau	
							Gewicht: 560.71 g	



SCHNITT A-A

MAßSTAB 1 : 3

			Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mK		Oberflächenbearbeitung:		Maßstab: 1:5	
			Oberflächenangaben nach DIN ISO 1312		Werkstoff/ Halbzeug:			
			Datum		Name		Artikelnummer:	
			Bearb.: 03.12.22		P.Baudisch		33-0125	
			Gepr.: 03.12.22		P.Baudisch		Index	
Maß	Passung	Abmaße					Benennung:	
PebaQ GmbH Im Gewerbegebiet 9 73116 Wäschenbeuren www.pebaq.com query@pebaq.com							Maße Grillauszug für Morelo 85L	
							Blatt	
							2/2	
					zuletzt gespeichert: bau		Gewicht: g	